

**Garant**
**Set di seghe a tazza, Modello: 19-68**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Classe articolo	51S

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Set di seghe a tazza bimetalliche di diametri comuni. Con geometria vario-tooth in HSS per una lavorazione regolare e una durata elevata.

Con inserto preciso in espanso rigido per una custodia sicura e un prelievo facile delle seghe a tazza. Box modulare impilabile.

**Fornitura:**

Custodia in plastica antiurto con seghe a tazza bimetalliche, attacchi e punte da centro.

**Descrizione tecnica**

Ø Seghe a tazza	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Numero di attacchi	2
Numero pezzi	12
Numero di punte da centro	4
Tipo di prodotto	Sega da traforo

## Accessori

Sega a tazza in bimetallo Diametro 22 mm	589010 22
Sega a tazza in bimetallo Diametro 19 mm	589010 19
Sega a tazza in bimetallo Diametro 68 mm	589010 68
Sega a tazza in bimetallo Diametro 44 mm	589010 44
Box modulare Modello 23-2	630320 23-2
Sega a tazza in bimetallo Diametro 38 mm	589010 38
Sega a tazza in bimetallo Diametro 29 mm	589010 29
Punta da centro in HSS Modello 6KT	589428 6KT
Attacco Modello 210S	589305 210S
Attacco Modello 30	589305 30