

LENOX **Sega a tazza con denti riportati in HM, Diametro: 38 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 589060 38 |
| GTIN | 082472302240 |
| Classe articolo | 58Z |

Descrizione**Esecuzione:****Denti con riporto in metallo duro** di lunga durata.**Uso:**

Per la lavorazione di **materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (GFRP / CFRP)**, pannelli di cartongesso, calcestruzzo, materiali sandwich, legno duro. **Geometria vario-tooth 3/4 denti/pollice**, profondità di taglio massima per tutte le Dim. **38 mm**. Colpi e urti sui taglienti in metallo duro possono provocare scheggiature.

Nota:

Sono disponibili su richiesta seghe a tazza diamantate per la lavorazione di vetro, piastrelle, ceramica, ecc.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|-----------------|
| Diametro | 38 mm |
| Tipo di prodotto | Sega da traforo |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Punta da centro in HSS Modello 6KT | 589430 6KT |
| Attacco a cambio rapido Modello 210S | 589314 210S |
| Punta da centro rivestita in HM Modello 6KT | 589432 6KT |
| Attacco Modello 210S | 589310 210S |
| Attacco Modello 210L | 589310 210L |