

**Garant****Set di seghe a tazza, Modello: 16-76****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Classe articolo	51S

**Descrizione****Esecuzione:**

Set di seghe a tazza bimetalliche di diametri comuni. Con geometria vario-tooth in HSS per una lavorazione regolare e una durata elevata.

Con inserto preciso in espanso rigido per una custodia sicura e un prelievo facile delle seghe a tazza. Box modulare impilabile.

**Fornitura:**

Custodia in plastica antiurto con seghe a tazza bimetalliche, attacchi e punte da centro.

**Descrizione tecnica**

Ø Seghe a tazza	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Numero di attacchi	2
Numero di punte da centro	5
Numero pezzi	19
Tipo di prodotto	Sega da traforo

## Accessori

Box modulare Modello 4-2	630310 4-2
Sega a tazza in bimetallo Diametro 51 mm	589010 51
Sega a tazza in bimetallo Diametro 29 mm	589010 29
Sega a tazza in bimetallo Diametro 76 mm	589010 76
Sega a tazza in bimetallo Diametro 68 mm	589010 68
Sega a tazza in bimetallo Diametro 25 mm	589010 25
Sega a tazza in bimetallo Diametro 35 mm	589010 35
Sega a tazza in bimetallo Diametro 22 mm	589010 22
Sega a tazza in bimetallo Diametro 38 mm	589010 38
Sega a tazza in bimetallo Diametro 32 mm	589010 32
Sega a tazza in bimetallo Diametro 19 mm	589010 19
Sega a tazza in bimetallo Diametro 16 mm	589010 16
Sega a tazza in bimetallo Diametro 44 mm	589010 44
Punta da centro in HSS Modello 6KT	589428 6KT
Attacco Modello 210S	589305 210S
Attacco Modello 30	589305 30