



## Chiave poligonale doppia speciale, Larghezza chiavi: 10X12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Chiave poligonale forgiata AD arco. Aperture a tolleranze ridotte. Resistente alla torsione. Con profilo **AS-Drive**.

#### Uso:

Chiave speciale per lavori sul blocco motore, per esempio montaggio del carburatore, collettore, ecc. e ovunque sia difficile raggiungere viti e bulloni con normali chiavi poligonali doppie.

#### Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

### Descrizione tecnica

Ø Anello D <sub>1</sub>	16,5 mm
Lunghezza chiave	150 mm
Apertura <sub>2</sub>	12 mm
Ø Anello D <sub>2</sub>	19,5 mm
Apertura <sub>1</sub>	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza della testa h	6,5 mm
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Lato anello AS-drive	sì
Forma arcuata	sì
Tipo di prodotto	Chiave