

Garant GRIDLINE

**Lampada a LED per carrello portautensili per officina incluse piantane di supporto, Modello: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914871 20
GTIN	4045197893741
Classe articolo	9GT

**Descrizione****Esecuzione:**

Unità d'illuminazione completa di corpo luci, cavo di collegamento e bracci di supporto da inserire nelle piantane di supporto del carrello portautensili per officina e del carrello a banco. Braccio di supporto dotato di apertura per il passaggio del cavo attraverso le piantane di supporto. Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, ha una luce di colore bianco neutro e una temperatura di 4000 K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.

**Per:**

n. art. 914520, 914524, 914540, 914550.

**Fornitura:**

Lampada a LED incluso alimentatore, con presa Wieland per l'attacco all'avvolgicavo, 2 bracci di supporto.

**Nota:**

Includere nell'ordine avvolgicavi n. art. 914890 Dim. DE per l'allacciamento alla corrente.

Potenza assorbita: 20 W

Corrente di illuminazione: 1700 lm

Lunghezza corpo lampada: 625 mm

Larghezza corpo lampada: 123 mm

Altezza corpo lampada: 33 mm  
Sporgenza braccio di supporto: 350 mm

## Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza corpo lampada	625 mm
Corrente di illuminazione	1700 lm
Altezza corpo lampada	33 mm
Larghezza corpo lampada	123 mm
Potenza assorbita	20 W
Sporgenza braccio di supporto	350 mm
Serie	ToolCar
Zona ATEX	Nessuna
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto	Plafoniera

## Accessori

950	914840 950
Lampada a LED per carrello portautensili per officina senza piantane di supporto Modello 20	914870 20