

Garant GRIDLINE

Lampada a LED per ToolTruck senza piantane di supporto, Modello: 20**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914872 20
GTIN	4045197893758
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Unità d'illuminazione completa di corpo luci, cavo di collegamento e bracci di supporto da inserire nelle piantane di supporto del carrello portautensili per officina e del carrello a banco. Braccio di supporto dotato di apertura per il passaggio del cavo attraverso le piantane di supporto. Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, ha una luce di colore bianco neutro e una temperatura di 4000 K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.

Per:

Pannelli in lamiera forata n. art. 914855; 914856 (non adatti per Dim. 222 e Dim. 444).

Fornitura:

Lampada a LED incluso alimentatore, con presa Wieland per l'attacco all'avvolgicavo, 2 bracci di supporto.

Nota:

Includere nell'ordine avvolgicavi n. art. 914890 Dim. DE per l'allacciamento alla corrente.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	2800 lm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	35 W

Larghezza corpo lampada	123 mm
Altezza corpo lampada	33 mm
Lunghezza corpo lampada	1030 mm
Sporgenza braccio di supporto	350 mm
Zona ATEX	Nessuna
Serie	ToolTruck
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto	Plafoniera