



Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 21X24mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D_1 max	30,5 mm
Altezza massima anello $h_{1,max}$	10,8 mm
Ø Massimo anello D_2 max	34,7 mm
Apertura $_1$	21 mm
Apertura $_2$	24 mm
Lunghezza chiave L	228 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave