



Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 27X32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	32 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	12,8 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	45,5 mm
Apertura ₁	27 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	38,5 mm
Lunghezza chiave L	288 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave