



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/4 pollici 16 pz.



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	644000
GTIN	4018754080090
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri maschi secondo DIN 3120-B 20 con spina elastica,quadri femmina secondo DIN 3120-D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

10 Bussole – con bocca esagonale: N. art. 644500 Dim. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 Testina scorrevole: N. art. 645500

1 Snodo cardanico: 1 pz.

2 Prolunghe: N. art. 645400 Dim. 200 e 400 mm

1 Testa del cricchetto: N. art. 645000

1 Impugnatura: N. art. 646200

Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Numero pezzi	16
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale

Dimensione apertura	Metrica
Campo apertura bussola esagonale	22-50 mm
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	575 mm
Larghezza	220 mm
Altezza	86 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 3/4 pollici Lunghezza complessiva 200 mm	645400 200
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 27 mm	644500 27
Testa del cricchetto, 3/4 pollici senza impugnatura	645000
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 22 mm	644500 22
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 34 mm	644500 34
Testina scorrevole, senza impugnatura, 3/4 pollici	645500
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 24 mm	644500 24
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 36 mm	644500 36
Impugnatura, 3/4 pollici	646200
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 50 mm	644500 50
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 46 mm	644500 46
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 30 mm	644500 30
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 32 mm	644500 32
Prolunga, 3/4 pollici Lunghezza complessiva 400 mm	645400 400
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 41 mm	644500 41