



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/4 pollici 15 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	644100
GTIN	4018754080083
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri maschi secondo DIN 3120-B 20 con spina elastica,quadri femmina secondo DIN 3120-D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

9 Bussole – con bocca esagonale: N. art. 644500 Dim. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 Testina scorrevole: N. art. 645500

1 Snodo cardanico: 1 pz.

2 Prolunghe: N. art. 645400 Dim. 200 e 400 mm

1 Testa del cricchetto: N. art. 645000

1 Impugnatura: N. art. 646200

Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Descrizione tecnica

Numero pezzi	15
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici

Dimensione apertura	Metrica
Campo apertura bussola esagonale	32-60 mm
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	575 mm
Larghezza	220 mm
Altezza	86 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 32 mm	644500 32
Impugnatura, 3/4 pollici	646200
Testa del cricchetto, 3/4 pollici senza impugnatura	645000
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 36 mm	644500 36
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 50 mm	644500 50
Testina scorrevole, senza impugnatura, 3/4 pollici	645500
Prolunga, 3/4 pollici Lunghezza complessiva 200 mm	645400 200
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 60 mm	644500 60
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 46 mm	644500 46
Prolunga, 3/4 pollici Lunghezza complessiva 400 mm	645400 400
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 34 mm	644500 34
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 38 mm	644500 38
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 41 mm	644500 41
Bussola esagonale, 3/4 pollici Apertura 55 mm	644500 55