



Stivale con lacci nero/blu VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, Numero di scarpa UE: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092545 36
GTIN	4044348550915
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.

- **Tomaia in leggerissima microfibra.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Suola esterna in TPU Athletic ESD.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Stivale con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.

Sistema di chiusura a rotazione BOA®.

Con **ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®**.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46. Su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Caratteristica: Sistema di chiusura a rotazione

Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Descrizione tecnica

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	36
Colore	nero / blu
Grado di protezione	S2
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Serie	VD PRO 1000 ESD
Caratteristica	Sistema di chiusura a rotazione
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza