



## Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 10X11mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

#### Norma:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo anello $D_2$ max	21,4 mm
Apertura $a_1$	10 mm
Ø Massimo anello $D_1$ max	19,4 mm
Apertura $a_2$	11 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	8,5 mm
Lunghezza chiave L	153 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave