

**Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 14X15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620120 14X15
GTIN	4045197438096
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

Norma:

DIN 896 B

Materiale:

Tubi d'acciaio per bonifica, al cromo.

Descrizione tecnica

Ø Foro per spina di manovra	8,5 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Apertura ₁	14 mm
Apertura ₂	15 mm
Norma	DIN 896 B
Materiale	acciaio da bonifica, cromato
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 180 mm	621800 180
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 175 mm	621800 175
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 245 mm	621800 245
Spina, cilindrica Ø×Lunghezza complessiva 8X180 mm	621600 8X180