

**Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 11X13mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 619705 11X13 |
| GTIN | 4045197673367 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Ø Massimo anello D_1 max | 22,8 mm |
| Apertura a_1 | 11 mm |
| Altezza massima anello $h_{1\max}$ | 8,5 mm |
| Altezza massima anello $h_{2\max}$ | 10,5 mm |
| Lunghezza chiave L | 174 mm |
| Apertura a_2 | 13 mm |
| Ø Massimo anello D_2 max | 25,3 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Norma | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Posizione anello | 10 grado |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | es. cromata |
| Tipo di prodotto | Chiave |