



Stivale con lacci antracite STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Numero di scarpa UE: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092781 36
GTIN	4044348487969
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci STAVANGER Bau GORE II con membrana in GORE-TEX® per una tomaia traspirante ma impermeabile in morbida pelle waterproof. Buona resistenza alle sostanze acide e alle soluzioni alcaline. Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche. Ampia superficie di appoggio. Altamente antiscivolo anche su pavimenti lisci, grassi e oleosi. Con ammortizzazione nella zona del tallone **SECURA VARIO®** resistente al calore fino a 220 °C.

- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan Alpine, antracite.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Ganci per lacci.**
- **Gambale rialzato.**
- **Bordatura imbottita.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Stivale con lacci STAVANGER Bau GORE II con membrana in GORE-TEX® per una tomaia traspirante ma impermeabile in morbida pelle waterproof. Buona resistenza alle sostanze acide e alle soluzioni alcaline. Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche. Ampia

superficie di appoggio. Altamente antiscivolo anche su pavimenti lisci, grassi e oleosi. Resistente al calore fino a 220 °C circa.

- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan Alpine, antracite.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Ganci per lacci.**
- **Gambale rialzato.**
- **Bordatura imbottita.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 51. Esecuzione larga XB al n. art. 092782. Comprende l'elemento smorzatore (rosso e verde)

Nota Testo pubblicitario:

Esecuzione larga XB al n. art. 092782.

Descrizione tecnica

Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Grado di protezione	S3
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Numero di scarpa UE	36
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Genere	da uomo
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza