



Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx®, Impronta Torx®: E6XE8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l'accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Lunghezza chiave L: 115,5 mm

Ø massimo anello D₁ max: 9,6 mm

Ø massimo anello D₂ max: 11,6 mm

altezza massima anello h_{1 max}: 4,5 mm

altezza massima anello h_{2 max}: 5,5 mm

Descrizione tecnica

Profilo Torx® ₂	E8
Ø Massimo anello D ₁ max	9,6 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	11,6 mm
Altezza massima anello h _{2 max}	5,5 mm
Altezza massima anello h _{1 max}	4,5 mm
Lunghezza chiave L	115,5 mm
Profilo Torx® ₁	E6
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Tipo di prodotto	Chiave

