

**Stivale con lacci nero/blu SST 7300 ESD, S2 XB, Numero di scarpa UE: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092656 40
GTIN	4044348517390
Classe articolo	09C

Descrizione**Esecuzione:**

Scarpa di sicurezza VARIO FLEX PRO con **tecnologia VARIO Multiflex®** e **SST (STEITZ SURE STEP®)** suola per pavimenti grassi o oleosi.

- **Tomaia in morbido Nubuk.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan Sure Step (SST), grigio-blu.**
- **Punta rinforzata.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 47.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Grado di protezione: EN ISO 20345 - S2

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): oltre 200 °C °C

Norma: DGUV 191

Descrizione tecnica

Numero di scarpa UE	40
Grado di protezione	S2
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C °C
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Serie	SST 7000 ESD
Genere	da uomo
Isolamento elettrico	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza