



STEITZ SECURA

## Scarpa alta con lacci antracite OSLO Bau GORE II, S3 NB, Numero di scarpa UE: 42



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092785 42
GTIN	4044348290460
Classe articolo	09C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpa alta con lacci OSLO Bau GORE II con membrana in GORE-TEX® per una tomaia traspirante ma impermeabile in elastica pelle waterproof. Con **ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®**.

- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan Alpine, antracite.**
- **Bordatura imbottita.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

#### Norma:

Scarpa alta con lacci OSLO Bau GORE II con membrana in GORE-TEX® per una tomaia traspirante ma impermeabile in elastica pelle waterproof.

- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan Alpine, antracite.**
- **Bordatura imbottita.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Nota:**

Esecuzione larga XB al n. art. 092786.

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 51.

**Nota Testo pubblicitario:**

Esecuzione larga XB al n. art. 092786.

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Acciaio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

---

**Descrizione tecnica**

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S3
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Numero di scarpa UE	42
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Genere	da uomo
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza