



Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 19X22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente, particolarmente maneggevoli e leggere. Con anello esagonale fino alla misura 12x14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14x17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	19 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	15 mm
Lunghezza chiave L	230 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	13 mm
Apertura ₂	22 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	33 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	37 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)
Anello aperto	sì
Tipo di prodotto	Chiave