



Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx®, Impronta Torx®: E10XE12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l'accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Lunghezza chiave L: 149,5 mm

Ø massimo anello D_1 max: 13,7 mm

Ø massimo anello D_2 max: 15,7 mm

altezza massima anello $h_{1\max}$: 6,5 mm

altezza massima anello $h_{2\max}$: 7,5 mm

Descrizione tecnica

Profilo Torx® ₂	E12
Ø Massimo anello D_1 max	13,7 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	7,5 mm
Lunghezza chiave L	149,5 mm
Ø Massimo anello D_2 max	15,7 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	6,5 mm
Profilo Torx® ₁	E10
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Tipo di prodotto	Chiave

