



Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 22X24mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619200 22X24
GTIN	4018754021994
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente, particolarmente maneggevoli e leggere. Con anello esagonale fino alla misura 12x14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14x17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D_1 max	37 mm
Ø Massimo anello D_2 max	40,5 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	15 mm
Apertura a_2	24 mm
Lunghezza chiave L	245 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	16 mm
Apertura a_1	22 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)
Anello aperto	sì
Tipo di prodotto	Chiave