



## Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx®, Impronta Torx®: E14XE18



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l'accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

#### Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Lunghezza chiave L: 185 mm

Ø massimo anello D<sub>1</sub> max: 17,8 mm

Ø massimo anello D<sub>2</sub> max: 22,5 mm

altezza massima anello h<sub>1 max</sub>: 8 mm

altezza massima anello h<sub>2 max</sub>: 9,5 mm

### Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	17,8 mm
Profilo Torx® <sub>2</sub>	E18
Lunghezza chiave L	185 mm
Altezza massima anello h <sub>1 max</sub>	8 mm
Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	22,5 mm
Profilo Torx® <sub>1</sub>	E14
Altezza massima anello h <sub>2 max</sub>	9,5 mm
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Tipo di prodotto	Chiave

