

**Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 17X19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	213 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	12 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	31,2 mm
Apertura a_2	19 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	13 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	33,3 mm
Apertura a_1	17 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave