



## Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 24X27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Classe articolo	63A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente, particolarmente maneggevoli e leggere. Con anello esagonale fino alla misura 12x14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14x17 mm.

**Norma:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo anello $D_1$ max	40,5 mm
Ø Massimo anello $D_2$ max	44,5 mm
Lunghezza chiave L	270 mm
Apertura $a_2$	27 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	16 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	17,5 mm
Apertura $a_1$	24 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)
Anello aperto	sì
Tipo di prodotto	Chiave