

**Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 19X22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	19 mm
Altezza massima anello h _{1 max}	13 mm
Apertura ₂	22 mm
Ø Massimo anello D _{2 max}	38,4 mm
Altezza massima anello h _{2 max}	14 mm
Lunghezza chiave L	228 mm
Ø Massimo anello D _{1 max}	33,4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave