



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1 pollice 14 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	646500
GTIN	4018754080175
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.

Quadro esterno a norma DIN 3120-B 25 con spina elastica di tenuta.

Quadro femmina secondo DIN 3120-D 25 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M30 – M52.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

4 bussole – con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 647000 Dim. 46; 50; 55; 60

4 Bussole – con bocca esagonale: cad. 1 pz. n. art. 647100 Dim. 65; 70; 75; 80

1 Snodo cardanico: 1 pezzo

1 Testina scorrevole: n. art. 648200

1 Impugnatura: n. art. 648700

2 Prolunghe: cad. 1 pz. n. art. 648000 Dim. 200; 410

1 Testa del cricchetto: n. art. 647500

Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Altezza: 122 mm

Quadro di manovra maschio: 1 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 65-80 mm

Campo apertura bussola poligonale: 46-60 mm

Descrizione tecnica

Numero pezzi	14
--------------	----

Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra maschio	1 pollici
Dim. apertura	Metrica
Campo apertura bussola esagonale	65-80 mm
Campo apertura bussola poligonale	46-60 mm
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	785 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	122 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Testina scorrevole da 1 pollice senza impugnatura	648200
Prolunga, 1 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	648000 200
Bussola esagonale, 1 pollice Apertura 80 mm	647100 80
Bussola poligonale, 1 pollice Apertura 55 mm	647000 55
Bussola esagonale, 1 pollice Apertura 70 mm	647100 70
Impugnatura per 1 pollice	648700
Bussola poligonale, 1 pollice Apertura 60 mm	647000 60
Bussola poligonale, 1 pollice Apertura 46 mm	647000 46
Prolunga, 1 pollice Lunghezza complessiva 410 mm	648000 410
Bussola poligonale, 1 pollice Apertura 50 mm	647000 50
Bussola esagonale, 1 pollice Apertura 65 mm	647100 65
Bussola esagonale, 1 pollice Apertura 75 mm	647100 75
Testa del cricchetto, 1 pollice senza impugnatura	647500