

**Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 8X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620120 8X10
GTIN	4045197438041
Classe articolo	62C

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiale:**

Tubi d'acciaio per bonifica, al cromo.

**Descrizione tecnica**

Apertura <sub>2</sub>	10 mm
Apertura <sub>1</sub>	8 mm
Lunghezza complessiva	120 mm
Ø Foro per spina di manovra	6,3 mm
Norma	DIN 896 B
Materiale	acciaio da bonifica, cromato
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

**Accessori**

Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 245 mm	621800 245
Spina, cilindrica ØxLunghezza complessiva 6X160 mm	621600 6X160
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 175 mm	621800 175
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 180 mm	621800 180