



Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 10X12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619200 10X12
GTIN	4018754021918
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente, particolarmente maneggevoli e leggere. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	160 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	22,5 mm
Altezza massima anello h ₂ max	9,5 mm
Apertura ₂	12 mm
Altezza massima anello h ₁ max	8,5 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	19,5 mm
Apertura ₁	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)
Anello aperto	sì
Tipo di prodotto	Chiave