



## Testa del cricchetto, 3/4 pollici senza impugnatura



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	645000
GTIN	4018754013425
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra sec. DIN 3122 / 3123, quadro maschio secondo DIN 3120 B 20 con spina elastica, quadro femmina secondo DIN 3120 D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

#### Norma:

**DIN 3122-D 20**

#### Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Quadro di manovra maschio: 3/4 pollici

Numero di denti: 36

### Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	3/4 pollici
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	165 mm
Numero di denti	36
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato
Testa del cricchetto larghezza	70 mm
Tipo di prodotto	Cricco

---

## Accessori

Set di pezzi di ricambio da 3/4 pollice

645200