



Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: E6XE8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con cricchetto ad anello particolarmente scorrevole. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza complessiva L: 130 mm

Ø massimo anello D1: 16,5 mm

Ø massimo anello D2: 17 mm

altezza massima anello h₁: 6,5 mm

altezza massima anello h₂: 7 mm

Descrizione tecnica

Altezza massima anello h ₂	7 mm
Profilo Torx® ₂	E8
Profilo Torx® ₁	E6
Lunghezza complessiva L	130 mm
Ø Massimo anello D2	17 mm
Altezza massima anello h ₁	6,5 mm
Ø Massimo anello D1	16,5 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave