



Testa del cricchetto, 3/4 pollici con impugnatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	645100
GTIN	2050001016225
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra sec. DIN 3122 / 3123, quadro maschio secondo DIN 3120 B 20 con spina elastica, quadro femmina secondo DIN 3120 D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3122-D 20

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Quadro di manovra maschio: 3/4 pollici

Numero di denti: 36

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	3/4 pollici
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	622 mm
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 grado
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato
Testa del cricchetto larghezza	70 mm
Tipo di prodotto	Cricco

Accessori

Testa del cricchetto, 3/4 pollici senza impugnatura	645000
Set di pezzi di ricambio da 3/4 pollice	645200