



Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 24X27mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 619705 24X27 |
| GTIN | 4045197673428 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Apertura ₁ | 24 mm |
| Altezza massima anello $h_{2\max}$ | 17 mm |
| Ø Massimo anello $D_{2\max}$ | 46,4 mm |
| Lunghezza chiave L | 258 mm |
| Ø Massimo anello $D_{1\max}$ | 42,4 mm |
| Apertura ₂ | 27 mm |
| Altezza massima anello $h_{1\max}$ | 16 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Norma | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Posizione anello | 10 grado |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | es. cromata |
| Tipo di prodotto | Chiave |