



## Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: E10XE12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con cricchetto ad anello particolarmente scorrevole. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Ø massimo anello D1: 18,5 mm

Ø massimo anello D2: 20 mm

altezza massima anello h<sub>1</sub>: 7,3 mm

altezza massima anello h<sub>2</sub>: 7,7 mm

### Descrizione tecnica

Altezza massima anello h <sub>1</sub>	7,3 mm
Profilo Torx® <sub>2</sub>	E12
Ø Massimo anello D2	20 mm
Ø Massimo anello D1	18,5 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza massima anello h <sub>2</sub>	7,7 mm
Profilo Torx® <sub>1</sub>	E10
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave