



Testa del cricchetto, 3/4 pollici con impugnatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	645105
GTIN	4045197676108
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra sec. DIN 3122 / 3123, quadro maschio secondo DIN 3120 B 20 con spina elastica, quadro femmina secondo DIN 3120 D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3122-D 20

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Quadro di manovra maschio: 3/4 pollici

Numero di denti: 40

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	3/4 pollici
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	505 mm
Numero di denti	40
Angolo di lavoro	9 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Cricco

