



Giraviti esagonale per elettronica Kraftform Micro, Esagono: 1,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627470 1,5
GTIN	4013288175120
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con **cappuccio ruotabile** (con impronta per impiego sulla punta dell'indice nei lavori di precisione). **Zona di torsione** a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e **zona di forza** per la trasmissione di momenti torcenti elevati.

Lame in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.

L'impronta Hex-Plus previene la deformazione della testa della vite e trasmette più momento torcente.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell'elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	60 mm
Esagono	1,5 mm
Lunghezza complessiva	157 mm
Denominazione originale prodotto	2054 Micro
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Tipo di prodotto	Giravite