

**Mola a legante ceramico D×T×H (mm), 175×25×51, Modello: NK60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	596350 NK60
GTIN	9003170681346
Classe articolo	53Y

**Descrizione****Esecuzione:**

**Mole abrasive di alta qualità e lunga durata** con legante ceramico. Elevata precisione di oscillazione assiale, massima velocità di lavorazione 40 m/s. **Per impiego universale** su rettificatrici doppie per sbavare, affilare e riaffilare gli utensili.

**Uso:**

Per acciai da costruzione e acciai a basso tenore di lega, nonché per ghisa grigia.

**Specifica:**

**Corindone normale** grigio-blu, grado di durezza M.

**Fornitura:**

Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

**Nota:**

Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	medio
Grana	60

Sigla materiale abrasivo	A
Velocità periferica massima	40 m/s
Specifica	Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M
Materiale abrasivo	Corindone normale grigio-blu
Lavorazione	Smerigliatrice da banco
Ø Interno anello di riduzione	32 mm
Forma	1
Ø Disco D	175 mm
Larghezza disco T	25 mm
Attributo del nome del prodotto	175×25×51
Ø Foro H	51 mm
Tipo di prodotto	Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

## Accessori

Set di anelli di riduzione Per foro naturale della mola abrasiva 51 mm

596000 51