


**Mola a legante ceramico D×T×H (mm), 175×25×32, Modello: NK60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	596310 NK60
GTIN	9003170029629
Classe articolo	53Y

**Descrizione****Esecuzione:**

**Mole abrasive di alta qualità e lunga durata** con legante ceramico. Elevata precisione di oscillazione assiale, massima velocità di lavorazione 40 m/s. **Per impiego universale** su rettificatrici doppie per sbavare, affilare e riaffilare gli utensili.

**Uso:**

Per acciai da costruzione e acciai a basso tenore di lega, nonché per ghisa grigia.

**Specifica:**

**Corindone normale** grigio-blu, grado di durezza M.

**Fornitura:**

Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

**Nota:**

Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

**Descrizione tecnica**

Grana	60
Grado di finezza	medio

Sigla materiale abrasivo	A
Velocità periferica massima	40 m/s
Specifica	Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M
Materiale abrasivo	Corindone normale grigio-blu
Lavorazione	Smerigliatrice da banco
Ø Interno anello di riduzione	25 mm
Ø Interno anello di riduzione	20 mm
Ø Interno anello di riduzione	16 mm
Forma	1
Ø Disco D	175 mm
Larghezza disco T	25 mm
Attributo del nome del prodotto	175×25×32
Ø Foro H	32 mm
Tipo di prodotto	Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

## Accessori

Set di anelli di riduzione Per foro naturale della mola abrasiva 32 mm

596000 32