



## Calzatura bassa nera/blu Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Numero di scarpa UE: 37



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092280 37     |
| GTIN            | 4044465249969 |
| Classe articolo | 04Y           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpe di sicurezza S3 leggere con membrana in GORE-TEX® in stile sportivo per un comfort climatico ottimale. Impermeabile e traspirante.

- **Esterno in microfibra e tessuto.**
- **Fodera interna resistente all'abrasione per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.**
- **Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

|  |   |
|--|---|
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C                                    |
| Grado di protezione  | S3  |
| Resistenza antiperforazione  | Tessuto   |
| Norma  | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Materiale puntale protettivo   | Composito                                       |
| Numero di scarpa UE  | 37  |
| Serie  | Black Eagle Safety                              |
| Genere   | da uomo   |
| Proprietà elettrostatiche  | EGB/ESD   |
| Tipo di prodotto   | Calzatura bassa di sicurezza                    |