



## Calzatura bassa nera/blu Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Numero di scarpa UE: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092280 40
GTIN	4044465250002
Classe articolo	04Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpe di sicurezza S3 leggere con membrana in GORE-TEX® in stile sportivo per un comfort climatico ottimale. Impermeabile e traspirante.

- **Esterno in microfibra e tessuto.**
- **Fodera interna resistente all'abrasione per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.**
- **Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Grado di protezione	S3
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Materiale puntale protettivo	Composito
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Numero di scarpa UE	40
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Serie	Black Eagle Safety
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza