



Calzatura bassa nera/argento Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 35



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092284 35 |
| GTIN | 4044465250538 |
| Classe articolo | 04Y |

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza ventilata e moderna per ambienti esterni ed interni. Idrorepellente.

- **Esterno traspirante in microfibra e tessuto.**
- **Fodera interna resistente all'abrasione e traspirante.**
- **Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1P

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

| | |
|--|---|
| Numero di scarpa UE | 35 |
| Grado di protezione | S1P |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto |
| Materiale puntale protettivo | Composito |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C |
| Serie | Black Eagle Safety |
| Genere | da uomo |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |