



## Calzatura bassa nera/argento Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092284 40
GTIN	4044465250606
Classe articolo	04Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpa di sicurezza ventilata e moderna per ambienti esterni ed interni. Idrorepellente.

- **Esterno traspirante in microfibra e tessuto.**
- **Fodera interna resistente all'abrasione e traspirante.**
- **Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1P

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	40
Grado di protezione	S1P
Materiale puntale protettivo	Composito
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Serie	Black Eagle Safety
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza