



Calzatura bassa nera/argento Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 45



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092284 45
GTIN	4044465250675
Classe articolo	04Y

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza ventilata e moderna per ambienti esterni ed interni. Idrorepellente.

- **Esterno traspirante in microfibra e tessuto.**
- **Fodera interna resistente all'abrasione e traspirante.**
- **Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1P

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Resistenza antiperforazione	Tessuto
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Materiale puntale protettivo	Composito
Grado di protezione	S1P
Numero di scarpa UE	45
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Serie	Black Eagle Safety
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza