



## Sandalo nero/argento Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092288 40
GTIN	4044465317880
Classe articolo	04Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calzatura professionale comoda, leggera e sicura per ambienti interni e per l'estate.

- **Esterno in microfibra con fibra a rete porosa.**
- **Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1P

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Materiale puntale protettivo	Composito
Grado di protezione	S1P
Numero di scarpa UE	40
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Serie	Black Eagle Safety
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Sandali di sicurezza