


**Mola a legante ceramico D×T×H (mm), 250×32×51, Modello: NK60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	596510 NK60
GTIN	9003177378126
Classe articolo	53Y

Descrizione**Esecuzione:**

Mole abrasive di alta qualità e lunga durata con legante ceramico. Elevata precisione di oscillazione assiale, massima velocità di lavorazione 40 m/s. **Per impiego universale** su rettificatrici doppie per sbavare, affilare e riaffilare gli utensili.

Uso:

Per acciai da costruzione e acciai a basso tenore di lega, nonché per ghisa grigia.

Specifica:

Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M.

Fornitura:

Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

Nota:

Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

Descrizione tecnica

Grana	60
Grado di finezza	medio

Sigla materiale abrasivo	A
Velocità periferica massima	40 m/s
Specifica	Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M
Materiale abrasivo	Corindone normale grigio-blu
Lavorazione	Smerigliatrice da banco
Ø Interno anello di riduzione	32 mm
Forma	1
Ø Disco D	250 mm
Larghezza disco T	32 mm
Attributo del nome del prodotto	250×32×51
Ø Foro H	51 mm
Tipo di prodotto	Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Accessori

Set di anelli di riduzione Per foro naturale della mola abrasiva 51 mm

596000 51