



## Calzatura alta con lacci nera/argento Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 37



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092292 37
GTIN	4044465252068
Classe articolo	04Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpa moderna e sicura con lacci classici e membrana GORE-TEX® per un comfort climatico eccezionale. Impermeabile e traspirante.

- **Esterno in microfibra e tessuto.**
- **Fodera resistente all'abrasione e traspirante.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

Scarpa moderna e sicura con lacci classici e membrana GORE-TEX® per un comfort climatico eccezionale. Impermeabile e traspirante.

- **Esterno in microfibra e tessuto.**
- **Fodera resistente all'abrasione e traspirante.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Nota:**

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

---

## Descrizione tecnica

Grado di protezione	S3
Numero di scarpa UE	37
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Materiale puntale protettivo	Composito
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Serie	Black Eagle Safety
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza