



## Calzatura alta con lacci nera/argento Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 39



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092292 39
GTIN	4044465252099
Classe articolo	04Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpa moderna e sicura con lacci classici e membrana GORE-TEX® per un comfort climatico eccezionale. Impermeabile e traspirante.

- **Esterno in microfibra e tessuto.**
- **Fodera resistente all'abrasione e traspirante.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

Scarpa moderna e sicura con lacci classici e membrana GORE-TEX® per un comfort climatico eccezionale. Impermeabile e traspirante.

- **Esterno in microfibra e tessuto.**
- **Fodera resistente all'abrasione e traspirante.**
- **Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.**
- **Suola esterna antiscivolo in gomma.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Nota:**

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

---

## Descrizione tecnica

Grado di protezione	S3
Numero di scarpa UE	39
Materiale puntale protettivo	Composito
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Serie	Black Eagle Safety
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza