

**Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 20X22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620120 20X22
GTIN	4045197438164
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

Norma:

DIN 896 B

Materiale:

Tubi d'acciaio per bonifica, al cromo.

Descrizione tecnica

Ø Foro per spina di manovra	12,5 mm
Apertura ₁	20 mm
Lunghezza complessiva	170 mm
Apertura ₂	22 mm
Norma	DIN 896 B
Materiale	acciaio da bonifica, cromato
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 180 mm	621800 180
Spina, cilindrica Ø×Lunghezza complessiva 12X250 mm	621600 12X250
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 245 mm	621800 245