

**Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 17X19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620120 17X19
GTIN	4045197438126
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

Norma:

DIN 896 B

Materiale:

Tubi d'acciaio per bonifica, al cromo.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	19 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Ø Foro per spina di manovra	12,5 mm
Apertura ₁	17 mm
Norma	DIN 896 B
Materiale	acciaio da bonifica, cromato
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Spina, cilindrica Ø×Lunghezza complessiva 12X250 mm	621600 12X250
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 180 mm	621800 180
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 245 mm	621800 245