



Calzatura bassa nera/verde POTENCY ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 39



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092370 39
GTIN	8023796419322
Classe articolo	09M

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza POTENCY dal design moderno.

- **Tomaia in cuoio/tessuto traspirante.**
- **Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all'abrasione.**
- **Plantare anatomico e forato in PU, ammortizzante.**
- **Suola esterna: PU/TPU.**
- **Sistema di allacciatura BOA®.**
- **Caratteristiche ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 47.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1P

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Caratteristica: Sistema di chiusura a rotazione

Descrizione tecnica

Numero di scarpa UE	39
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Grado di protezione	S1P
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica	Sistema di chiusura a rotazione
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza