

**Calzatura bassa nera/verde POTENCY ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 37****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092370 37
GTIN	8023796419308
Classe articolo	09M

**Descrizione****Esecuzione:**

Scarpa di sicurezza POTENCY dal design moderno.

- **Tomaia in cuoio/tessuto traspirante.**
- **Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all'abrasione.**
- **Plantare anatomico e forato in PU, ammortizzante.**
- **Suola esterna: PU/TPU.**
- **Sistema di allacciatura BOA®.**
- **Caratteristiche ESD.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Nota:**

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 47.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1P

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Caratteristica: Sistema di chiusura a rotazione

**Descrizione tecnica**

Numero di scarpa UE	37
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S1P
Caratteristica	Sistema di chiusura a rotazione
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza